

MHLAB - DM0412

Centrífuga MHLAB - DM0412

Registro Anvisa
80223480074



- ▶ Fácil programação com alcance de alta precisão de controle de velocidade
- ▶ Fácil operação com menu intuitivo e visor de fácil leitura
- ▶ A velocidade do rotor pode ser definida e exibida por RPM ou Força G
- ▶ Motor DC sem escova; livre de manutenção
- ▶ Função de rápida rotação, pressionando e segurando a tecla de pulso
- ▶ Tampa com fechadura elétrica e função de liberação automática com armazenagem do tempo de processamento
- ▶ Diagnóstico automático na inicialização mostrando o tempo de execução acumulado e os últimos parâmetros de execução
- ▶ Tempo de frenagem em 2 etapas ajustáveis (para rotor A6-50P)

MHLAB - DM0412

Especificações



Centrífugas de baixa velocidade suportam aplicações de pequenos volumes. As centrífugas são fornecidas com um rotor angular embutido que pode conter tubos de vácuo de até 50mL × 6 e 15mL × 6 (A6-50P), 15mL × 8 ou 10mL / 7mL / 5mL × 12 (A12-10P). São amplamente utilizadas em práticas médicas e veterinárias para a separação de amostras de sangue e urina ou para amostras de água e solo. Essas centrífugas também são utilizadas em universidades e outros institutos de pesquisa.

Faixa de velocidade: 300-4500 rpm, Incremento: 100rpm

Máx. RCF: 2.490 × g

Precisão de velocidade: ± 20rpm

Tipo de rotor: A12-10P, A6-50P

Tempo de execução: 30seg-99min (Operação contínua)

Motor: Motor DC sem escova

Visor/Tela: LCD

Dispositivos de Segurança: Bloqueio da porta, detector de velocidade excessiva, diagnóstico interno automático

Tempo de aceleração/frenagem: A12-10P: 20s ↑ 13s ↓ A6-50P: 20s ↑ 20 s / 90 s ↓

Energia/potência: Fase única, 100 V-240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A, 70W

Dimensão [LxPxA]: 354 × 304 × 215mm

Peso: 6kg

Certificação: CE, cTUVus, IVD

Características avançadas: Interruptor de velocidade / RCF: funcionamento de curta duração, Função: função de alerta sonoro



Distribuidor:

MHLab

MH Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda.
Rua Guaraiúva, 422 - Brooklin - São Paulo / SP - 04569-000 - Brasil
Fone/Fax: 55 11 5102-4433 - sac@mh.com.br - www.mh.com.br

Fabricado por:

DLAB

